


Instruction Manual
Guide d'utilisation

**DELUXE PROFESSIONAL
LOCKABLE TROLLEY**
**CHARIOT PROFESSIONNEL
DE LUXE VERROUILLABLE**


Model / Modèle **874LC**



DANNYCO
P R O F E S S I O N A L

dannycO.com

Simple Assembly Assemblage facile



This trolley requires minimal assembly. Only the two side pockets, hairdryer holder and lower racks need to be attached.

1 Side pockets

Attach the side pockets on both sides of the cabinet as shown in diagram (A).

2 Hairdryer holder

Insert the hairdryer holder into the top shelf as shown.


3 Lower racks

Insert the metal supports into the base of the cabinet as shown.

A Attaching the side pockets

Insert the 4 hooks into the 4 slots on the side panel. Push down so that the hooks firmly hold the side panel. Repeat for other side.

Slot / Fente



Hook / Crochet

Ce chariot requiert un assemblage minimal. Il suffit d'installer les deux poches latérales, le porte-séchoir, ainsi que les supports inférieurs.

1 Poches latérales

Fixez les poches latérales de chaque côté du cabinet, tel qu'illustré dans le diagramme (A).

2 Porte-séchoir

Insérez le porte-séchoir dans la tablette supérieure tel qu'illustré.

3 Supports inférieurs

Insérez les supports métalliques dans la base du cabinet tel qu'illustré.

A Fixer les poches latérales


Insérez les 4 crochets dans les 4 fentes sur le panneau lateral. Poussez vers le bas de façon à ce que les crochets le maintiennent fermement en place.

Features Caractéristiques

Made of strong compact ABS, this trolley is extremely robust. Its smudge proof, fingerprint proof and scratch proof surfaces are easy to maintain and clean.

Fait d'ABS compact résistant, ce chariot est extrêmement robuste. Les surfaces anti-maculage, anti-empreintes digitales et anti-égratignures sont faciles à entretenir et à nettoyer.

Holders for various tools are located on the top tray. (Not suitable for hot irons.)




Les porte-accessoires pouvant contenir une variété d'outils sont situés sur la tablette supérieure. (Ne convient pas aux fers chauds.)

Unique upper side pockets are deep and secure.



Les poches latérales supérieures sont profondes et sécuritaires.

Removable trays can be clipped on both sides of the top shelf.



Les plateaux amovibles peuvent être fixés sur les côtés de la tablette supérieure.

Lower racks are perfect for heavier bottles.




Les supports inférieurs sont parfaits pour les bouteilles plus lourdes.

Lower racks are ideal for colour charts and magazines.





Les supports inférieurs sont également idéals pour les nuanciers et les magazines.

Top quality caster wheels rotate 360° and glide effortlessly for easy manoeuvrability.




Les roulettes de qualité supérieure pivotent à 360° et glissent sans effort pour manoeuvrer le chariot facilement.

2 lockable “disappearing” doors 2 portes verrouillables « escamotables »



Unlock the door with the key, and lift until horizontal.
Two keys are provided with your trolley.

Déverrouillez la porte avec la clé et soulevez-la
jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale.
Votre chariot est accompagné de deux clés.



Smoothly slip the door into the cabinet,
until the door “disappears”.

Glissez la porte dans le cabinet, jusqu'à
ce qu'elle « disparaisse ».